



## DCF 891 P2G-QW 18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2“)

- Neueste Generation leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Zusätzlich elektronische Kontrollstufe stoppt den Rechtslauf, sobald die Schraube Materialkontakt hat, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird
- Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar
- Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 800 Nm bzw. Lösemoment von nahezu 1.100 Nm
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
- Robuste 1/2“ Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
- Mit einer Gesamtlänge von nur 175 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Sehr leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
- Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken
- Zusätzliche Gummierung des Maschinen- und Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung
- G-Akkus mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlauben einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen
- Schrauber auch einsetzbar auch mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus

### Serienmäßiger Lieferumfang

- 2x 18 Volt / 5 Ah XR-Akkus (DCB184G-XJ)
- System-Schnellladegerät
- Metall-Gürtelhaken
- Standard-Insert für Werkstattwagen

Akku	18 Volt / 5 Ah in G-Version
Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1.200 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 - 800 / 1.900 / 3.250 min <sup>-1</sup>
max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm
max. Lösemoment	1.084 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (inkl. Akku)	2,3 kg
Schalldruckpegel (LPA)	91 db(A)
Schalleistungspegel (LWA)	102 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3 db(A)
Vibrationen (bei Schlagschrauben)	10 m/s <sup>2</sup>
K-Wert (Vibrationen)	1,7 m/s <sup>2</sup>
EAN-code	5035048743584