



DCM571N-XJ

54 Volt Akku-Motorsense 38cm (bürstenlos) - Basisversion

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch auf tippen des Fadenkopfs
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-Motorsense
- 2,0mm Fadenspule
- Dickichtmesser, 3 Flügel
- Adapter-Set für Dickichtmesser
- Schultergurt

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 5.600 / 0 - 6.600
Fadendurchmesser (mm)	2,0
Schnittkreis (cm)	38
Länge (m)	1,8
Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku, kg)	4,8
EAN	5035048657362

Triaxiale Vibration (m/s ²)	<2,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel L _{PA} (dB(A))	79
Schalleistungspegel L _{WA} (dB(A))	94
Unsicherheitsfaktor K1 (dB(A))	1

Zubehör

DT20650-QZ	Trimmer-Faden 15,2 m / 2,0 mm	5035048537299
DT20651-QZ	Trimmer-Faden 68,6 m / 2,0 mm	5035048537305
DT20652-QZ	Trimmer-Faden, 68,6 m / 2,5 mm	5035048665022
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule, 2,0mm, komplett	5035048659267
DT20653-QZ	Dickichtmesser, 25cm, 3 Fluegel	5035048659298
DT20654-QZ	Grasschneideblatt, 25 cm, 2 Fluegel	5035048659304
DT20655-QZ	Grasschneideblatt, 23 cm, 4 Fluegel	5035048659311
DT20657-QZ	Ersatz-Messeradapter fuer DCM571	5035048680209