



## DCMST561N-XJ

18 Volt Akku-Rasentrimmer (bürstenlos)

- Bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasgebeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- Patentiertes Faltgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Schmale Schutzhaube für vielseitigen Einsatz
- Geräuscharmes Design
- Großer Schnittkreis mit 36 cm
- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus oder für das DEWALT „Akku Plus“-System

### Serienmäßiger Lieferumfang

- Fadenspule

### Technische Daten

Akku-Technologie	Alle 18 Volt XR- und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0 – 4.600 / 0 - 6.000
Fadendurchmesser (mm)	2,0
Schnittkreis (cm)	36
Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku, kg)	3,5
EAN	5035048729298
Triaxiale Vibration (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	76
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	90
Unsicherheitsfaktor K1 (dB(A))	1,7