



DCMWSP564N-XJ

2x18 Volt Akku-Rasenmäher 53cm mit Radantrieb (bürstenlos) - Basisversion

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung sowie längere Lebensdauer
- Mit Radantrieb ausgestattet für ein müheloses Mähen
- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Sensorgesteuerte Drehzahl - Der Rasenmäher erkennt die Motorlast je nach Grashöhe und erhöht, wenn erforderlich die Motordrehzahl und arbeitet somit immer im optimalen Modus
- 53 cm Schnittbreite – optimal geeignet für Grundstücke bis ca. 750 m² Fläche (bei dem Einsatz von 2x5 Ah 18V Akku)
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 6-Stufen Schnitthöhenverstellung je Achse zum schnellen und einfachen Anpassen an die Rasengegebenheiten
- 2-stufiger Sicherheitsschalter – verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Werkzeuglos klappbarer Handgriff zum mühelosen Transport und platzsparenden Aufbewahren
- Tragegriffe zum einfachen Verladen und Aufstellen des Rasenmähers
- Permanent Akku-Ladezustandsanzeige – Ladezustand der eingesetzten Akkus während des Mähens jederzeit im Blick
- Robuste Rahmenkonstruktion aus Stahlblech - bereit für harte Einsätze
- Leichtlaufräder mit Gummiprofil – robust und langlebig
- Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR-Akkus oder 54 Volt XR Flexvolt-Akkus jeweils aller Ah-Klassen

Serienmäßiger Lieferumfang:.

- Akku-Rasenmäher
- 55 Liter Grasfangkorb
- Seitenauswurfkanal

Technische Daten

Akku-Technologie	2x18 Volt XR Li-Ion bzw. 54 Volt XR FLEXVOLT
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min-1)	2.550
Maximale Drehzahl (min-1)	2.800
Schnittbreite (cm)	53
Schnitthöheneinstellungen (Stufen)	6
Schnitthöhe (mm)	25/ 35/ 45/ 60/ 75/ 85
Grasfangkorb-Volumen (L)	55
Gewicht (mit 2x5 Ah 18V Akku in kg)	33,2
EAN	5035048737675
Schalldruckpegel L_{PA} (dB(A))	76,0
Schalleistungspegel L_{WA} (dB(A))	87,0
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	0,9
Triaxiale Vibration Mähen (m/s^2)	2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s^2)	1,5

Zubehör

DT20682-QZ	Ersatzmesser 53cm für DCMWSP564N-XJ	5035048749807
------------	-------------------------------------	---------------