



## DCS 389 NT-XJ

### 54 Volt Akku-Säbelsäge (bürstenlos) - Basisversion

- Nächste Generation extrem durchzugsstarker Akku-Säbelsägen aus dem innovativen DeWALT Flexvolt-Programm.
- Durch neu entwickelten Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkerem Permanentmagneten sowie den Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module ist eine Abgabeleistung von bis zu 1.800 Watt erreichbar.
- Bürstenlose Motor-Technologie ermöglicht kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Neues Antriebskonzept für noch härtere Anwendungen bei gleichzeitig minimalen Vibrationen
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme zum schnellen Zubehörwechsel
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Serienmäßig in T STAK™-Box VI und als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

#### Serienmäßiger Lieferumfang:

- T STAK™-Box VI

#### Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT (Li-Ion)
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Wh- bzw. Ah-Klasse
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 3.000
Hublänge (mm)	29
Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile (mm)	300 / 160 / 130
Gewicht (mit 108 Wh-Akku in kg)	4,5
Triaxiale Vibration Sägen von Holz (m/s <sup>2</sup> )	12,0
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s <sup>2</sup> )	2,3

Schalldruckpegel $L_{PA}$ (dB(A))	86
Schalleistungspegel $L_{WA}$ (dB(A))	97
Unsicherheitsfaktor K (dB(A))	3
EAN	5035048736623