



DCS7485N-XJ

54 Volt Akku-Tischkreissäge 210 mm (bürstenlos) - Basisversion

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport / in den Sägertisch integrierte Griffmulden
- Extrem Robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägertisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Großer Notausschalter für Sicherheit am Arbeitsplatz
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-Tischkreissäge
- XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt
- AirLock-Adapter
- Parallelanschlag

Technische Daten

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5.800
max. Schnitttiefe (mm)	
bei 90°	65
bei 45°	45

Neigungseinstellungen (°)	-3 – 48
Sägeblattmaße (mm)	210x30
Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku; kg)	21,5
EAN	5035048650868
Schalldruckpegel L_{PA} (dB(A))	86
Schallleistungspegel L_{WA} (dB(A))	100
Unsicherheitsfaktor K (dB(A))	3