



## DCS777N-XJ

54 Volt Akku-Paneelsäge 216 mm (bürstenlos), XPS - Basisversion

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Als Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

### Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-Paneelsäge
- XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt
- Werkstückklemme
- Austauschbarer Spanreißschutz

### **Technische Daten:**

Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	6.300
Gehrungseinstellungen (links / rechts)	50° / 50°
Neigungseinstellung (links)	48°
max. Schnittbereich (mm)	
bei 90°/90°	270x60

bei 90°/45°	270x48
bei 45°/90°	190x60
bei 45°/45°	190x48
Gewicht (inkl. 108 Wh-Akku; kg)	14,0
EAN	5035048651087
Triaxiale Vibration Sägen von Holz (m/s <sup>2</sup> )	2,1
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub> (dB(A))	91
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> (dB(A))	102
Unsicherheitsfaktor K (dB(A))	3,2