



DWE7485RS-QS

Kompakte 210 mm-Tischkreissäge mit Untergestell

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung über große Bedienelemente
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- In den Sägetisch integrierte Griffmulden für eine bequeme Tragehaltung
- Extrem robuste Bauweise mit: Speziell beschichtetem Sägetisch, glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzrahmen
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Serienmäßiger Lieferumfang

Tischkreissäge

Untergestell DE7400-XJ

Sägeblatt

Schiebestock

Montagewerkzeug

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aufnahmeleistung | 1.850 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 min ⁻¹ |
| Neigungseinstellungen | 0 – 48° |
| Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° | 65 / 45 mm |
| Max. Schnittkapazität (rechts) | 610 mm |
| Sägetischgröße (Breite x Tiefe) | 48,5 x 48,0 cm |
| Sägeblattmaße | 210 x 30 mm |
| Gewicht | 20,5 kg (Tischkreissäge) |

Emission Daten

| | |
|--------------------------------|-----|
| Schalldruck-pegel LPA dB(A) | 86 |
| Schalleistungs-pegel LWA dB(A) | 100 |

| | |
|---------|-----|
| K dB(A) | 3,0 |
|---------|-----|