



DCE800NB-XJ

18 Volt Akku-Trockenbauschleifer

- Bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Direkte Antriebseinheit im Schleifkopf für längere Haltbarkeit durch Vermeidung von mechanischen Schwachstellen
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad ermöglicht eine variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Air-Lock kompatible Staubabsaugung
- Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine
- Ausziehbarer Teleskop Schaft für einfaches Einstellen der Arbeitslänge – auch mit Handschuhen
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- Geräuscharmes Design
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- Transporttasche
- 3x Schleifgitter (150 G)

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt XR
Leerlaufdrehzahl (min-1)	700 – 1.200
Schleifpapierdurchmesser (mm)	225
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Arbeitslänge (m)	1,25 – 1,6
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku; kg)	4,3 / 4,5
EAN	5054905296209
Triaxiale Vibration (m/s ²)	2,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	77
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	88
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,0

