



DCN 45 RNNT-XJ

18 Volt Akku-Dachpappennagler (bürstenlos) - Basisversion

- Erster Akku-Dachpappennagler für schnelle und sichere Befestigung von Dachpappe, aber auch für Montage von Dampfsperren, Schindeln, Nut- und Federbretter oder im Elementebau problemlos einsetzbar
- Leistungsstarker Motor für schnelles Eintreiben von Dachpappennägeln bis 45 mm Länge
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
 - Ideal für Serienbefestigungen durch sehr hohe Schußfolge
 - Präzises Eintreiben der Nägel durch werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad
 - Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
 - Präzise Positionierung am Material durch oberflächenschonendes Nasenstück
 - Vernickelte Nase für einfach Reinigung von Teerrückständen sowie konische Kontaktspitze, auch zur Verarbeitung von Nut- und Federbrettern
 - Robustes und schnell befüllbares Magazin, ideal für den täglichen Baustelleneinsatz
 - Optimale Anpassung an die jeweilige Nagellänge durch dreifach verstellbaren Magazinboden verhindert Verkanten oder Verklemmen der Nägel
 - Optische Kontrolle der noch verfügbaren Anzahl an Nägel durch Sichtfenster im Magazin
 - Durch reinen Akkubetrieb keine hohen Kosten für Gaskartuschen
 - Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen sowie keine wartungsintensiven Verbrennungsrückstände
 - Robuster Treiber aus hochwertigem Material und langer Lebensdauer
 - Arretierhebel zum Lösen des Nageltreibers im Fall von verklemmten Nägeln im Schusskanal
 - LED-Indikator mit Warnhinweis bei technischen Problemen oder zu geringer Akku-Kapazität
 - Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen, geringer Geräuschentwicklung sowie ergonomisch gummierten Griffbereich
 - Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten
 - Einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang)
 - Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder XR FLEXVOLT-Akkus sowie für das 18 Volt DeWALT ‚Akku Plus‘-System

Serienmäßiger Lieferumfang

- Gürtelhaken
- T STAK-Box VI

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Nageldurchmesser (mm)	3,05 – 3,4
Nagellänge (mm)	19 – 45
Magazinkapazität (Anzahl Nägel)	120
Nageltyp	Coilnägeln

Auslösesicherung	Kontaktauslösung
Anzahl an Nägeln pro Akku-Ladung (mit 2 bzw. 5 Ah-Akku)	500 bzw. 1.250
Abmessungen (H x L x T in mm)	325 x 290 x 123
Gewicht (bei Einsatz eines 2 Ah- bzw. 5 Ah-Akkus in kg)	3,3 bzw. 3,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	83
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	94
K (dB(A))	3
Vibration(m/s ²)	< 2,5
K (m/s ²)	1,5
EAN-Code	5902013967286