



DCS438N-XJ

18 Volt Akku-Multimaterialschneider (76 mm)

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfach und schnellem Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und Air-Lock kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Sichere Handhabung durch vollgummiertes Gehäuse
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Lanyard Ready Absturzsicherung für sicheren Maschineneinsatz in der Höhe
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
- Serienmäßig mit 3 verschiedenen Trennscheiben für viele gängige Anwendungen und Materialien

Serienmäßiger Lieferumfang

- Akku-Multimaterialschneider
- Schutzhaube
- Montagewerkzeug
- 1x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe
- 1x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe
- 1x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

Technische Daten:

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (min-1)	20.000
Scheibendurchmesser (mm)	76
Scheibendicke (maximal in mm)	2,2
Antriebsspindel	M10

Maximale Schnitttiefe (mm)	22
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku; kg)	1,3 / 1,5
EAN	5035048747759
Triaxiale Vibration (m/s ²)	3,3
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	87
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	98
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3

