

Bedienungsanleitung: Zeitschaltuhr (MX6061)

Stromversorgung einrichten

Die Basisstation

1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel
2. Legen Sie eine 1,5 V Batterie vom Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) polungsrichtig (Plus/+ und Minus/- beachten) in das Batteriefach.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel

Hauptfunktionen

1. Die maximale Minuten- und Sekundenzahl ist 99:59.
2. Herunterzählen der Zeit und Vorwärtszählfunktion
3. Tasten: M (Minuten), S (Sekunden), Clean (Zurücksetzen), ST (Start), SP (Stopp)

Erste Schritte

1. Nach dem Einschalten zeigt das LCD Display 00:00 an.
2. Drücken Sie die ST/SP-Taste, um mit dem Vorwärtszählfunktion zu beginnen. / Drücken Sie die Taste M, um die gewünschten Minuten einzustellen, und die Taste S, um die gewünschten Sekunden einzustellen.

3. Drücken Sie die ST/SP-Taste, um mit dem Rückwärtszählen zu beginnen.

4. Drücken Sie die ST/SP-Taste, um die Rückwärtszählung zu beenden. /

Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein lauter Signalton

5. Drücken Sie die Taste Clean (Zurücksetzen), um das Display zurückzusetzen.

6. Drücken Sie sowohl die M- als auch die S-Taste, um das Gerät zurückzusetzen.

Der Timer kann dank der Magnetrückseite an einer Metalloberfläche befestigt oder auf einer ebenen Fläche platziert werden.

Abmessungen: 70x 65x20 mm

Gewicht.: 51 g

Betriebs-Temperatur: 0 °C bis 50 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 20% bis 95% RH