

Video-Türsprechanlage VT38

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle VT38T

Betriebsspannung: von der Innenstation (12V - 14V DC)

Leistungsaufnahme: max. 3W

Kamera-Bildsensor: CMOS, 700 TV-Linien

Kamera-Bildwinkel: ca. 118° horizontal, ca. 97° vertikal

Ausleuchtung: 4 weiße LEDs (zur Ausleuchtung des Nahbereichs bei Dunkelheit, ca. 0,8m)

Dämmerungsschalter: aktiviert LEDs bei Dunkelheit

Anschlüsse: steckbare Litzenkabel, ca. 60cm, Verbindungskabel zur Innenstation: 4 x 0,8 mm, max. 100m zur am weitesten entfernten Innenstation

Türöffner-Anschluss: 12 V DC, max. 500 mA (1-10 Sek.)

Montagehöhe Kamera: 150cm (mind. 130cm)

Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C

Schutzklasse: IP44

Abmessungen: 88 x 130 x 24mm

Video-Innenstation VT38M

Betriebsspannung: 15 V DC

Leistungsaufnahme: 7 W (Betrieb), 1 W (Ruhe)

Bildschirm: 7 Zoll TFT LCD Farbe

Sichtbare Diagonale: 175 mm

Bildschirm-Auflösung: 800 x 480 Pixel

Klingelton: max. 78 dB (A)/1m (Lautstärke einstellbar)

Anzahl Klingeltöne: 7

Türöffneranschluss: 12 V DC, max. 500 mA

Schutzart: IP20

Abmessungen: 210 x 116 x 26mm

- Video-Türsprechanlage, bestehend aus Türsprechstelle mit robustem Gehäuse aus Aluminium-Legierung für die Aufputzmontage inkl. Farbkamera, LED-Ausleuchtung und einer Ruftaste mit beleuchtetem Namensschild sowie Innenstation mit 7 Zoll LCD-Flachbildschirm und 15V Steckernetzgerät
- Verbindung über 4-Draht-Technik (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optional ist ein elektrischer Türöffner (12V DC, max. 500mA) über 2 Adern an der Türsprechstelle (oder alternativ an der Innenstation) anschließbar
- 7 wählbare Ruftöne mit einstellbarer Lautstärke
- Bis zu zwei analoge Überwachungskameras sind optional an der Innenstation anschließbar
- Das Set ist durch 3x Zusatzinnenstation VT38M oder VT38A sowie 1x Zusatz-Türsprechstelle VT38T erweiterbar
- Passender Hutschientrafo: HDR3015 für bis zu 2 Innenstationen oder HDR6015 für bis zu 4 Innenstationen



VT38 SET

Art.Nr. 28210

