

# ZI-ED500

Elektro dumper



- 48 V / 32 Ah Pb-Batteriekapazität
- 1000 W Antriebsmotor
- 800 W Kippmotor für Hydraulikaggregat
- 3-Vorwärtsgeschwindigkeiten
  - 1: 0-3,3 km/h
  - 2: 0-4,2 km/h
  - 3: 0-5 km/h
- 1 x Rückwärtsgeschwindigkeit
  - 0-1,5 km/h
- 2 x LED-Licht

**Im Lieferumfang:** Ladegerät, Batterie (48V / 32Ah)

**optionales Zubehör:** Muldenaufbau ED500MA, Holzrunge ED500HR; Flachpritsche ED500FP, Flachmulde ED500FM



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-ED500

Elektro dumper



## Technische Details

Motorleistung S1 in W	1000
Akkuspannung	48 V
Akkulaufzeit	max. 8h
Nutzlast in kg	500
Schall-Leistungspegel in dB(A)	65,4
Bruttogewicht in kg	241,500
Verpackungsbreite in mm	770
Verpackungshöhe in mm	860

Spannung	48 V
Akkukapazität	48 V / 32 Ah
Ladezeit	~7h
Behältermaße in mm	1090 x 665 x 385
Schall-Druckpegel in dB(A)	85,2
Nettogewicht in kg	208
Verpackungslänge in mm	1.430
EAN Code	9120039234908

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**