

GlueMatic 7011

Faltschachtel
 EAN 4007841 086947
 Art.-Nr. 086947



Serie 7

ø 11 mm


Klebesticks

35 g/min

Fördermenge



40 - 230°C



stepless adjustable



Quick Start 2min

Funktionsbeschreibung

Professionelles Kleben aufs Grad genau. Mit der GlueMatic 7011 werden alle Möglichkeiten des Heißklebens optimal ausgeschöpft. Im täglichen Dauereinsatz ist eine starke Fördermenge von 35g/min., eine kurze Aufheizzeit < 2 min. und Temperaturstufen von 40-230°C für die Verarbeitung verschiedenster Materialien unerlässlich.

Technische Daten

Leistung	400 W
Temperatur	40 – 230 °C
Aufheizzeit	2 min
Förderleistung	35 gr/min
Max. Stickdurchmesser	11 mm
Temperaturanzeige	LCD-Display
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein
Softgrip	Ja
Ruhemodus	Ja
Düse wechselbar	Ja
Hubverstellung	Ja
Temperatur, einstellbar	Ja
Temperaturgenauigkeit +/-	5 °C

Heizelement	PTC Heizung
Spannungsbereich (min)	220 V
Verwendbar für	Glas, Hart-PVC, Holz, Keramik, Leder, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, Planen, Plexiglas®, PVC, Styropor, Textilien
Aufschmelztemperatur	40 – 230 °C
Kabellänge	4 m
Abmessungen (L x B x H)	230 x 70 x 290 mm
Variante	Faltschachtel
VPE1, Nettogewicht	0,6 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841086947
Netzstecker	Typ F
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	110 W

Heißklebepistole - Professional Line

GlueMatic 7011

Faltschachtel
EAN 4007841 086947
Art.-Nr. 086947



Zubehör

EAN 4007841 050092	Klebesticks Ø 11 mm Universal
EAN 4007841 052430	Klebesticks Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 052423	Klebesticks Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052409	Klebesticks Ø 11 mm Low Melt
EAN 4007841 052416	Klebesticks Ø 11 mm Acrylate