



OTTERBOX STANDARDKABEL / Lightning auf USB-A

LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG /

Mit den OtterBox Standardkabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige Qualität. Die OtterBox Standardkabel wurden für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet und bieten eine langlebige Beschichtung für hochwertige Griffigkeit und edlen Look. Die OtterBox Standardkabel sind in einer Vielzahl von Farben, Kabellängen und mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Ladebedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.



MERKMALE /

- Robust, zuverlässig und langlebig
- 3000-fach getestet auf Biegsamkeit/Flexibilität
- Kabel mit flexibler Außenbeschichtung für hochwertige Griffigkeit und Oberfläche
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
- Problemloser Kundenservice



*Additional colorways available for order. Contact your sales representative for timing and minimum order quantities.

TECHNISCHE DATEN /

PRODUKTNAME	Standard Kabel	DATENRATE	480 Mbit/s
VERBINDUNGSTYP	Lightning auf USB-A	HERKUNFTSLAND	Vietnam
KABELSPEZIFIKATION	MFi	SPRACHEN	EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT
AKTUELLE KAPAZITÄT	3 AMPS	ABMESSUNGEN EINZELHANDELSKARTON	3,94 x 3,94 x 1,18 Zoll 10 cm x 10 cm x 3 cm

SKU	LÄNGE	GEWICHT	FARBE*	UVP	EINZELHANDELS-UPC	MENGE UMVERPACKUNG	ABMESSUNGEN UMVERPACKUNG	GEWICHT UMKARTON	GEWICHT EINZELHANDELSVERPACKUNG
78-52526	1M / 3.3FT	0.06-lb 26.00-g	WEISS	€17.99	840104211748	80	17.32-in x 13.78-in x 9.45-in 44.00-cm x 35.00-cm x 24.00-cm	9.26-lb 4200.00-g	0.09-lb 42.00-g
78-52629	2M / 6.6FT	0.13-lb 58.00-g	WEISS	€19.99	840104218037	80	17.32-in x 13.78-in x 9.45-in 44.00-cm x 35.00-cm x 24.00-cm	16.42-lb 7450.00-g	0.16-lb 74.50-g
78-52525	1M / 3.3FT	0.06-lb 26.00-g	SCHWARZ	€17.99	840104211731	80	17.32-in x 13.78-in x 9.45-in 44.00-cm x 35.00-cm x 24.00-cm	9.26-lb 4200.00-g	0.09-lb 42.00-g
78-52630	2M / 6.6FT	0.13-lb 58.00-g	SCHWARZ	€19.99	840104218044	80	17.32-in x 13.78-in x 9.45-in 44.00-cm x 35.00-cm x 24.00-cm	16.42-lb 7450.00-g	0.16-lb 74.50-g
78-52638	1M / 3.3FT	0.06-lb 26.00-g	BLAU	€17.99	840104218068	80	17.32-in x 13.78-in x 9.45-in 44.00-cm x 35.00-cm x 24.00-cm	9.26-lb 4200.00-g	0.09-lb 42.00-g
78-52639	1M / 3.3FT	0.06-lb 26.00-g	ROSA	€17.99	840104218075	80	17.32-in x 13.78-in x 9.45-in 44.00-cm x 35.00-cm x 24.00-cm	9.26-lb 4200.00-g	0.09-lb 42.00-g