



# OTTERBOX PREMIUM-SCHNELLLADEKABEL / Lightning auf USB-C

## ROBUST UND STARK / FAST

Mit den OtterBox Premium-Schnellladekabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige und robuste Qualität. Geflochtenes Nylon verhindert Ausfransen und Kabelgewirr und die verstärkte Zugentlastung schützt Schwachstellen und sorgt so für Langlebigkeit. Die Premium-Schnellladekabel von OtterBox umfassen eine Premium-Kabelrolle für einfaches Aufrollen und sind in verschiedenen Farben und Kabellängen sowie mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Kabelbedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke\* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.



## MERKMALE /

- Bis zu 4-mal schnelleres Laden\*\*, damit Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen
- Nachweislich robust, widerstandsfähig und langlebig
- Geflochtene Nylonummantelung gegen Ausfransen und Kabelgewirr
- 10.000-fach getestet auf Biegsamkeit/Flexibilität für den anspruchsvollen Einsatz
- Verstärkte Zugentlastung für außergewöhnliche Stärke und Langlebigkeit
- Premium-Konstruktion mit eloxierter Aluminiumoberfläche
- Inklusive Premium-Kabelorganizer für sauberes Aufrollen
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
- Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
- Problemloser Kundenservice



## TECHNISCHE DATEN /

<b>PRODUKTNAME</b>	Premium Fast Charge Cable	<b>DATENRATE</b>	480 Mbit/s
<b>VERBINDUNGSTYP</b>	Lightning auf USB-C	<b>HERKUNFTSLAND</b>	Vietnam
<b>KABELSPEZIFIKATION</b>	MFi / USB PD	<b>SPRACHEN</b>	EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT
<b>AKTUELLE KAPAZITÄT</b>	3 AMPS	<b>ABMESSUNGEN EINZELHANDELSKARTON</b>	3,94 x 3,94 x 1,18 Zoll 10 cm x 10 cm x 3 cm

SKU	LÄNGE	GEWICHT	FARBE*	UVP	EINZELHANDELS-UPC	MENGE UMVERPACKUNG	ABMESSUNGEN UMVERPACKUNG	GEWICHT UMKARTON	GEWICHT EINZELHANDELSVERPACKUNG
78-52651	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	WEISS	€24,99	840104218198	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,92-lb 4500,00-g	0,10-lb 46,00-g
78-52652	2M / 6.6FT	0,13-lb 57,50-g	WEISS	€29,99	840104218204	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	14,82-lb 6720,00-g	0,16-lb 74,00-g
78-52654	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	SCHWARZ	€24,99	840104218228	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,92-lb 4500,00-g	0,10-lb 46,00-g
78-52655	2M / 6.6FT	0,13-lb 57,50-g	SCHWARZ	€29,99	840104218235	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	14,82-lb 6720,00-g	0,16-lb 74,00-g
78-52554	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	SILBER	€24,99	840104212028	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,92-lb 4500,00-g	0,10-lb 46,00-g
78-52556	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	ROSA	€24,99	840104212035	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,92-lb 4500,00-g	0,10-lb 46,00-g