



# OTTERBOX STANDARDKABEL / USB-A auf USB-C

## LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG /

Mit den OtterBox Standardkabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten der Branche bieten langlebige, zuverlässige Qualität. Die OtterBox Standardkabel wurden für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet und bieten eine langlebige Beschichtung für hochwertige Griffigkeit und edlen Look. Die OtterBox Standardkabel sind in einer Vielzahl von Farben, Kabellängen und mit unterschiedlichen Anschlüssen für jeden Ladebedarf verfügbar. Als vertrauenswürdigste Marke\* blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück.



## MERKMALE /

- Robust, zuverlässig und langlebig
- 3000-fach getestet auf Biegsamkeit/Flexibilität
- Kabel mit flexibler Außenbeschichtung für hochwertige Griffigkeit und Oberfläche
- Konzipiert für die problemlose Nutzung mit beliebten OtterBox Hüllen und Zubehör
- Problemloser Kundenservice



\*Additional colorways available for order. Contact your sales representative for timing and minimum order quantities.

## TECHNISCHE DATEN /

<b>PRODUKTNAME</b>	Standard Kabel	<b>DATENRATE</b>	480 Mbit/s
<b>VERBINDUNGSTYP</b>	USB-A auf USB-C	<b>HERKUNFTSLAND</b>	Vietnam
<b>KABELSPEZIFIKATION</b>	USB 2.0	<b>SPRACHEN</b>	EN/FR/DE/ES/IT/PT/JA/KO/ZH/ZHT
<b>AKTUELLE KAPAZITÄT</b>	3 AMPS	<b>ABMESSUNGEN EINZELHANDELSKARTON</b>	3,94 x 3,94 x 1,18 Zoll 10 cm x 10 cm x 3 cm

SKU	LÄNGE	GEWICHT	FARBE*	UVP	EINZELHANDELS-UPC	MENGE UMVERPACKUNG	ABMESSUNGEN UMVERPACKUNG	GEWICHT UMKARTON	GEWICHT EINZELHANDELSVERPACKUNG
78-52537	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	SCHWARZ	€14,99	840104211854	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,26-lb 4200,00-g	0,09-lb 42,00-g
78-52659	2M / 6.6FT	0,13-lb 58,50-g	SCHWARZ	€17,99	840104218273	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	16,42-lb 7450,00-g	0,16-lb 74,50-g
78-52538	3M / 9.8FT	0,22-lb 102,00-g	SCHWARZ	€19,99	840104211861	40	17,32-in x 13,78-in x 5,12-in 44,00-cm x 35,00-cm x 13,00-cm	13,01-lb 5900,00-g	0,26-lb 118,00-g
78-52536	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	WEISS	€14,99	840104211847	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,26-lb 4200,00-g	0,09-lb 42,00-g
78-52660	2M / 6.6FT	0,13-lb 58,50-g	WEISS	€17,99	840104218280	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	16,42-lb 7450,00-g	0,16-lb 74,50-g
78-52661	3M / 9.8FT	0,22-lb 102,00-g	WEISS	€19,99	840104218297	40	17,32-in x 13,78-in x 5,12-in 44,00-cm x 35,00-cm x 13,00-cm	13,01-lb 5900,00-g	0,26-lb 118,00-g
78-52662	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	BLAU	€14,99	840104218303	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,26-lb 4200,00-g	0,09-lb 42,00-g
78-52663	1M / 3.3FT	0,06-lb 26,50-g	ROSA	€14,99	840104218310	80	17,32-in x 13,78-in x 9,45-in 44,00-cm x 35,00-cm x 24,00-cm	9,26-lb 4200,00-g	0,09-lb 42,00-g