

### Produktbeschreibung /

Das 100-W-Ladegerät von OtterBox mit vier Anschlüssen spart Zeit, indem es mehrere Geräte gleichzeitig auflädt. Dieses GaN-Ladegerät mit vier Anschlüssen verfügt über zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse und lädt bis zu 100 W über einen einzigen USB-C-Anschluss. Das 100-W-Ladegerät von OtterBox mit vier Anschlüssen funktioniert nahtlos mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken, während das anpassungsfähige Stromprofil Laptops mit einem 20 V, 3 A Eingang auflädt. Mit USB-Power Delivery (PD) erhalten Sie eine sichere und leistungsstarke Stromversorgung. Dieses effiziente GaN-Ladegerät wurde rigoros auf Robustheit getestet und sorgt dafür, dass alle Ihre Geräte mit Strom versorgt werden.

### Merkmale /

- Kompaktes, energieeffizientes GaN-Ladegerät mit 100 W und vier Anschlüssen zum bequemen Aufladen mehrerer Geräte
- Dual-Anschlüsse Dual-USB-C und USB-A
- Bis zu 100 W aus einem einzigen USB-C-Anschluss
- Schnell und langlebig – lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 58 % auf\*
- Rigoros getestet auf sicheres, intelligentes und effizientes Laden zu Hause
- Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
- Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
- Anpassungsfähiges Leistungsprofil zum Aufladen von Laptops mit einem 20 V, 3 A Eingang
- Reibungsloser Kundenservice

\*Basierend auf dem iPhone 14 Pro

### Technische Daten /

<b>Produktname:</b>	OtterBox Wall Charger Four Port 100W GaN USB-C
<b>Ausgangsleistung:</b>	USB-C1: 100W (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/5A) USB-C2: 18W (5V/3A, 9V/2A) USB-A: 12W (5V/2.4A)
<b>Eingangsleistung:</b>	100-240VAC 50/60Hz
<b>Spezifikationen:</b>	USB Power Delivery 3.0 USB Battery Charging Standard 1.2
<b>Produktmaße:</b>	3.16 x 1.17 x 4.63 in   8.03 x 2.98 x 11.76 cm (Type C) 3.16 x 1.90 x 4.14 in   8.02 x 4.83 x 10.50 cm (Type G)
<b>Produktgewicht:</b>	0.67 lbs   301.67 g (Type C) 0.65 lbs   294.22 g (Type G)
<b>Menge Umkartons:</b>	24 (Retail)
<b>Gewicht Umkarton:</b>	22.21 lb   10074.08 g (Type C) 21.82 lb   9895.28 g (Type G)
<b>Maße Umkarton:</b>	18.50 x 15.35 x 6.50 in   46.99 x 38.99 x 16.51 cm
<b>Maße Einzelhandelsverpackung:</b>	5.51 x 4.33 x 2.36 in   14.00 x 11.00 x 5.99 cm

### Aussagen /

RECYCELBARE VERKAUFSVERPACKUNG: Ja



**FAST** >>>  
Black – Type C  
78-81343 (Retail)  
840304749652



**FAST** >>>  
Black – Type G  
78-81349 (Retail)  
840304749713

## LIVE CONNECTED

