

DIGITUS Mobiler Ladeschrank für Notebooks / Tablets bis 15,6 Zoll, Datensynchronisation, UV-C

DN-45005

EAN 4016032486152



Mobiler Ladeschrank, 15.6", USB-A, UV-C, Datensync 30 Ladestationen, PDU, Lüfter, 1260 x 824 x 650 mm

Der mobile Ladeschrank von DIGITUS® ist die ideale und kompakte Lösung zur Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte, wie z. B. Notebooks und Tablets. Häufig werden mobile Ladeschränke in öffentlichen Einrichtungen wie z. B. Schulen genutzt, um die Geräte an einem zentralen Ort gesichert aufzubewahren und gleichzeitig laden zu können. Der Schrank beinhaltet 3 Reihen mit jeweils 10 Ladeplätzen, von dem jeder über einen eigenen USB-Anschluss an der Vorderseite verfügt. Zusätzlich können die Geräte rückseitig mit verbauten Steckdosenleisten (3 x 10-fach Schutzkontakt) verbunden werden. Dank der großzügigen Kabeldurchführungen und Überlängenablagen ist ein optimales Kabelmanagement garantiert. Verbaute Lüfter (3 x 24 V) in Verbindung mit Lüftungsschlitzen sorgen für eine aktive Entwärmung des Schrankes. Verbaute UV-C Lampen sorgen für sterilere Verhältnisse und somit für eine umweltfreundliche, verbesserte Hygiene. Zur zentralisierten Synchronisation von Daten kann ein Gerät an dem außenliegenden USB-Port angeschlossen werden.

Die ideale Lösung zur sterilen Aufbewahrung und zum Aufladen Ihrer portablen Geräte via USB-A Anschlüssen. Inklusive Möglichkeit zur Datensynchronisation.

- UV-C Lampen zur verbesserten Hygiene
- Möglichkeit zur Datensynchronisation
- Doppelflügelige Front- und Rücktür
- Druckverschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür, abschließbar
- 180° Türöffnungswinkel
- 2-Punkt-Verriegelung (Stangenverschluss)

- Inkl. 4 Stück Laufrollen (2 Stück feststellbar)
- Inkl. Griffe für zur besseren Mobilität (beiliegend)
- Produktabmessungen (H x B x T) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Schutzkontaktanschluss (AC) mit Schalter an der Seite
- C20 Anschluss an der Seite
- Inkl. Fi-Schutz-Schalter 30 mA
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Tiefe des inneren Fachbodens: 415 mm (passend für Geräte bis 15,6")
- Rollen können bei Bedarf demontiert werden
- USB-A Port Ausgang: 10W (5V 2.1A) per Port; 300W max.
- Temperaturkontrolle: Lüfter starten automatisch, wenn die Innentemperatur 40 °C übersteigt
- Blaue Kunststoffhalterungen können bei Bedarf demontiert werden
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Passend für Displaygröße: 39,6 cm (15,6")
- Anzahl der Geräte: 30
- USB-Anschluss (aufladen): USB A
- Zusätzlicher Anschluss (aufladen): Schutzkontaktsteckdosen
- UV-C Desinfektion: ja
- Datensynchronisation möglich: ja
- Typ: Rollwagen
- Verriegelungsart: Mechanisch

Lieferumfang

- Mobiler Ladeschrank
- 2x Griff (zur Montage an der Außenseite) inkl. Montagematerial
- Stromkabel, 2 m
- Bedienungsanleitung
- 4 x Schlüssel

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	128,00	69,00	77,00	140,00	743.820,00
Innen-VPE	1	128,00	69,00	77,00	140,00	743.820,00
Einzel-VPE	1	128,00	69,00	77,00	140,00	743.820,00
Netto einzeln ohne VP	1	96,00	65,00	82,40	126,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

