

www.ruv.com  
ID 1111271123

- ✓ Übersichtliches Display für eine gradgenaue Temperatureinstellung
- ✓ Touchschalter und Kontrollleuchte
- ✓ Oszillationsfunktion zur schnelleren Luftverteilung
- ✓ Langlebiges Keramik-Heizelement
- ✓ 2 Heizstufen (750/1500 W)
- ✓ Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz

## KERAMIK-HEIZLÜFTER 1500 W, OSZILLATION, DISPLAY UND TIMER

### HKH 1500/2/1 ODT

#### Ausstattung

- ✓ Umkippschutz
- ✓ Überhitzungsschutz
- ✓ LED-Display
- ✓ Thermostatregelung stufenlos
- ✓ Oszillation
- ✓ Kontrollleuchte

#### Technische Daten

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	<b>37 %</b>
Netzanschluss	<b>220-240 V - 50-60Hz</b>
Heizleistung	<b>1500 W</b>
Heizstufen	<b>2 (650/1500 W)</b>
Raumheizvermögen	<b>ca. 45 m<sup>3</sup></b>
Netzkabel mit Schukoform	<b>ca. 120 cm</b>
Schutzklasse/-art	<b>II / IP20</b>
A-bewerteter Schallleistungspegel	<b>ca. 54,4 dB(A)</b>
Qualitätsstandard	<b>CE, TÜV Rheinland GS</b>

#### Logistische Daten

Artikelnummer	<b>1 03 03 0408</b>
EAN-Nummer	<b>4012294000327</b>
Produktgewicht	<b>ca. 1,0 kg</b>
Gesamtgewicht	<b>ca. 1,1 kg</b>
Produktmaß (BxTxH)	<b>ca. Ø 14,0 x 22,0 cm</b>
Verpackungsmaß (BxTxH)	<b>ca. 14,5 x 14,5 x 22,5 cm</b>



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.