

Gigabyte Desktop PC AMD Ryzen5 5600G 8 GB DDR4 PC3200 Speicher, 512 GB M.2 SSD NVMe



HAUPTZEIGENSCHAFTEN	
Gehäuse	Gigabyte C301 Glass Black Gehäuse
Mainboard	Gigabyte GA-A520M-S2H
Netzteil	Gigabyte Netzteil 550W GP-P550B
Chipsatz	AMD A520
Prozessor	AMD Ryzen5 5600G Sockel AM4
Prozessor Takt	6* 3.9 GHz (6* 4.40 GHz Turbo)
Hauptspeicher	8 GB DDR4 PC3200
Festplatte	512 GB SSD M.2 NVMe
Laufwerk	ohne
Grafik on Board	Integrierte AMD Radeon™ Graphics

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Steckplätze	1* PCI Express x16 slot, 3.0 running at x16
	2* PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3.0
	4* SATA 6Gb/s Anschlüsse, 1* M.2 Anschluss
Netzwerkkarte	Realtek® GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Sound	7.1 (Realtek® Audio CODEC)
Anschlüsse Front	2* USB 3.0, 1*USB 3.1 Gen2 Type-C
	LED Switch, Audio In & Out
Anschlüsse Hinten	1*DVI, 1* HDMI, 1* PS/2 keyboard/mouse port
	1* VGA, 1* RJ-45 port, 3* Audio
	2* USB 2.0/1.1 ports, 4* USB 3.2 Gen 1 ports
	1* Q-Flash Plus button

WEITERE SPEZIFIKATIONEN	
Artikel Nr.	GB-PC0001
EAN Code	4250236826554
Betriebssystem	ohne
Masse (H x B x T)	486 x 220 x 473 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice