

L x B x H: 180 mm x 25 mm x 18 mm



- USB-C Ladebuchse
- Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
- Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u. a. zur Dialogannahme
- Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
- 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- 1x USB-C Kabel · 100 cm
- Akku-Kapazität: 1050 mAh (Milliamperestunden)
- Ausziehbarer Halteclip
- Batterie Ladezustandsanzeige
- Leuchtdauer Toplicht: 4 h
- Lichtstrom Toplicht: 120 Lumen
- Starke integrierte Haltemagnete auf der Rückseite des Gehäuses
- Anzahl Batterien/Akkus: 1 x 3,7 V 1050 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
- LED Technik: COB/SMD
- Lichtstrom 100%: 200 lm
- Leuchtdauer 100%: 2,5 h
- Ladezeit: 2 h
- Schutzart (IP): IP65
- Schutzart (IK): IK09
- Maße: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Artikelnummer

1979-11