

15 m ·



Anwendung:

Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- **Schlauch Innen-Ø: 10 mm**
- Maße: 459 x 378 x 205 mm
- Maße verpackt: 465 x 400 x 220 mm
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Anschlussschlauch Länge: 80 cm
- Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
- Gewinde BSPT
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Verwendbar mit HAZET Sicherheits Kupplung 9000-061
- Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
- Haltebügel Bohrlochabstand: 186 mm
- Luftanschluss Einlass: Außengewinde 16,41 mm (3/8")
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8")
- Schlauchlänge: 15 m
- Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar
- Netto-Gewicht (kg): 6,45 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -40°C – 60°C

Artikelnummer

9040 N-10