

15 m



Anwendung:

Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- **Schlauch Innen-Ø: 1/2" (13 mm)**
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Maße: 500 x 418 x 210 mm
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Anschlusschlauch Länge: 1 m
- Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz – Haltebügel Bohrlochabstand: 186 mm
- Luftanschluss Einlass: Außengewinde 20,96 mm (1/2")
- Luftanschluss Auslass: Außengewinde 20,96 mm (1/2")
- Schlauchlänge: 15 m
- Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar
- Netto-Gewicht (kg): 9,5 kg
- Temperaturbereich: -40°C – 80°C

Artikelnummer

9040 N-13