

# Akku-Astscherer

## DUC101RF01

18V • 10 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte

Neue werkzeuglose Kettenspannung: Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Tank Kettenöl	0,055 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 - 2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	408 x 90 x 249 mm
Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Schienenlänge	100 (4") mm
Produktgewicht	2,0 kg
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Softgriff für mehr Komfort und Kontrolle

**EAN 0088381775175**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**1910V6-4**  
Sägekette



**1910W0-3**  
Sägeschiene



**199897-3**  
Sägekettenöl 100 ml



**D-70948**  
Feilenhalter mit Feile 4,0 mm



**413M40-1**  
Sägekettenschutz 125 mm

---

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**197599-5**  
Akku BL1830B



**195584-2**  
Schnellladegerät DC18RC

