

# Akku- Schwingschleifer

## DBO382Z

18V • 93x185 mm • 0-12.000 min<sup>-1</sup>

### Leistungsstarker Akku-Schwingschleifer zum Schleifen großer Flächen

Der Akku-Schwingschleifer hat eine 93 x 185 mm große Grundplatte. Wahlweise kann Schleifpapier mit einer Größe von 93 x 228 mm per Spannverschluss befestigt werden. Oder in der Abmessung 93 x 185 mm per Klett-Verschluss. Mit drei einstellbaren Drehzahlstufen sind exzellente, gleichmäßige Oberflächenbearbeitungen von Holz, Metall oder Kunststoff möglich.



### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlauf-Oszillation	0 - 12000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis	2,0 mm
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	72 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	336 x 92 x 169 mm
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	200 W
Schleifplattengröße	93 x 185 mm
Papiergröße	93 x 228 mm

### Spezifikationen

- Abnehmbarer Frontgriff
- 3-stufig elektronisch einstellbare Schwingzahl

**EAN 0088381772495**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

135327-0  
Staubbox kpl.



422807-8  
Akku-Schutzabdeckung



451271-6  
Lochungsplatte



---

## Optionales Zubehör

135327-0  
Staubbox kpl.



422807-8  
Akku-Schutzabdeckung



451271-6  
Lochungsplatte



---

## Service

Explosionszeichnung

