

Winkelschleifer

GA5094

1.900 W • 125 mm • 11.500 min

Kraftvoller Winkelschleifer mit Motorbremse und Paddelschalter

Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf, das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unmittelbar nach Loslassen des Schalters. Mit Sanftanlauf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1900 W
Leerlaufdrehzahl	11 500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	31 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schleifen	3,0 - 3,3 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,9 - 4,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	349 x 140 x 129 mm

EAN 0088381771818

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

162258-0

Seitengriff Antivibration



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



347480-2

Schutzhaube 125 mm



782034-2

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)



Optionales Zubehör

162258-0

Seitengriff Antivibration



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



199710-5

Schutzhaubenabdeckung trennen



347480-2

Schutzhaube 125 mm



782034-2

Stirnlochschlüssel



A-80656

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)



Service

Explosionszeichnung

