



**STANLEY**  
**FATMAX.**

- Maximierung des Kontakts zwischen der Stecknuss und Mutter/Schraube dank des Maxidrive-Profils
- Die passende Größe schnell erkennbar, da die Größe der Stecknuss gut lesbar eingraviert ist
- Das enger zulaufende Design erleichtert die Nutzung in engen Gegebenheiten
- Abrutschsicher dank der Rändelung, für einen besseren Grip der Stecknuss

Artikel	Beschreibung	EAN-Code
FMMT17208-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 8 mm	3253560172084
FMMT17209-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 9 mm	3253560172091
FMMT17210-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 10 mm	3253560172107
FMMT17211-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 11 mm	3253560172114
FMMT17212-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 12 mm	3253560172121
FMMT17213-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 13 mm	3253560172138
FMMT17214-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 14 mm	3253560172145
FMMT17215-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 15 mm	3253560172152
FMMT17216-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 16 mm	3253560172169
FMMT17217-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 17 mm	3253560172176
FMMT17218-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 18 mm	3253560172183
FMMT17219-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 19 mm	3253560172190
FMMT17220-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 20 mm	3253560172206
FMMT17221-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 21 mm	3253560172213
FMMT17222-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 22 mm	3253560172220
FMMT17223-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 23 mm	3253560172237
FMMT17224-0	3/8" 6-Kant Stecknuss 24 mm	3253560172244