

ROBUST UND
LANGELEBIG:
GESAMTBELASTUNG
BIS 250KG



- Robuster 30“ Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250kg.
- 20mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und Dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt.
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen.
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich.
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff.

Anwendungsbeispiele



Größe (BxTxH)	77,5cm x 46cm x 87cm
Verpackungsmaße (BxTxH)	84,5cm x 84,5cm x 22,5cm
Gesamtgewicht des Produkts	24,5kg
Maximale Kapazität	250kg
Max. Belastung je Regalboden	68kg
Max. Belastung der Arbeitsplatte	114kg
Max. Belastung der Bodenplatte	68kg
Anzahl Regale	1 Stück

Artikel	Beschreibung	VE	EAN-Code
STST97595-1	STANLEY RTA Basisschrank 2-türig 30“	1	3253561975950