



Artikelnummer 1171250143
EAN 4007123684779

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	1,150 lm
Leistungsaufnahme	10 W
Lichtausbeute	138 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	2 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,86 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19,5 cm x 17,5 cm x 16,1 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19,2 cm x 10 cm x 21,6 cm

LIEFERUMFANG

LED Baustrahler JARO 1060 M