




Artikelnummer 1171250343
EAN 4007123684793

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	3,450 lm
Leistungsaufnahme	30 W
Lichtausbeute	136 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	3 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.41 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	25,4 cm x 25 cm x 17,4 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.62 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26,8 cm x 11,5 cm x 27,8 cm

LIEFERUMFANG

LED Baustrahler JARO 4060 M