




Artikelnummer 1171250547
EAN 4007123684991

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	5,800 lm
Leistungsaufnahme	50 W
Lichtausbeute	144 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,96 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	7,5 cm x 27,5 cm x 26 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2,18 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12,5 cm x 29,5 cm x 29 cm

LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 7060 M