




Artikelnummer 1171250047  
EAN 4007123685004

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Schalter mit Lichtstufenfunktion 100 % - 50 % - 25 %.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspanverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Min.-Max. Nenn Eingangsspannung	220 V - 240 V
Lichtstrom	11,500 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	100 W	Kabelbezeichnung	H05RN-F 3G1,0
Lichtausbeute	142 lm/W	Schlagfestigkeit	IK08
Energieeffizienzklasse		Schutzklasse	I
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
		Farbe	schwarz

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3.58 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3.23 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	11 cm x 38 cm x 36 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9,5 cm x 37 cm x 35 cm		

## LIEFERUMFANG

LED Arbeitsstrahler JARO 14060 M