




Artikelnummer 1171250444  
EAN 4007123684823

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit stabiler Kabelhalterung.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	4,800 lm
Leistungsaufnahme	40 W
Lichtausgabe	148 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenn Eingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	3 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4,03 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	12,7 cm x 72 cm x 72 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,75 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	13,3 cm x 25 cm x 72,5 cm

## LIEFERUMFANG

Stativ LED Strahler JARO 6060 T