




Artikelnummer 1171250544
EAN 4007123684830

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Teleskop-Stativ aus stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohr.
- Höhenverstellbar bis max. 180 cm.
- Handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern.
- Mit stabiler Kabelhalterung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	5,800 lm
Leistungsaufnahme	50 W
Lichtausgabe	144 lm/W
Energieeffizienzklasse	
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)

Min.-Max. Nenn Eingangsspannung	220 V - 240 V
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,0
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,95 kg
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	17 cm x 19 cm x 71,5 cm

Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4,75 kg
Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	18 cm x 20 cm x 72,5 cm

LIEFERUMFANG

Stativ LED Strahler JARO 7060 T