



Artikelnummer 1171250241
EAN 4007123684861

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	2,300 lm	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Leistungsaufnahme	20 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtausbeute	140 lm/W	Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse		Schutzart (IP)	IP65
Farbtemperatur 1 ... 6	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.48 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.42 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6 cm x 15,8 cm x 12 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5 cm x 15 cm x 11 cm		

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 3060