



Artikelnummer 1171250341  
EAN 4007123684878

## BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Lichtstrom</b>	3,450 lm	<b>Min.-Max. Nenneingangsspannung</b>	220 V - 240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	30 W	<b>Schlagfestigkeit</b>	IK08
<b>Lichtausbeute</b>	136 lm/W	<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Energieeffizienzklasse</b>		<b>Schutzart (IP)</b>	IP65
<b>Farbtemperatur 1 ... 6</b>	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)	<b>Farbe</b>	schwarz

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

<b>VPE</b>	1	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>	0.76 kg
<b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>	0.67 kg	<b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b>	6 cm x 19,5 cm x 15 cm
<b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b>	4 cm x 18,5 cm x 14,5 cm		

## LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 4060