



Artikelnummer 1171250541
EAN 4007123684885

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs und flacher Bauform.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	5,800 lm	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V
Leistungsaufnahme	50 W	Schlagfestigkeit	IK08
Lichtausbeute	144 lm/W	Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse		Schutzart (IP)	IP65
Farbtemperatur 1 ... 6	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1.07 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.95 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6,5 cm x 23 cm x 17,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6 cm x 22,5 cm x 16,5 cm		

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 7060