



Artikelnummer 1171250142
EAN 4007123684953

BESCHREIBUNG

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar.
- Erfassungsbereich bis 10 Meter, Erfassungswinkel ca. 180°.
- Einschaltdauer von ca. 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten regelbar.
- Mit einstellbarem Dämmerungssensor.
- Bedienerfreundliche Montage durch aussenliegende, wasserdichte Federkraftklemme.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Verstellbarer Haltebügel zur Montage.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	1,150 lm	Mit Bewegungsmelder	true
Leistungsaufnahme	10 W	Max. Erfassungsreichweite	10 m
Lichtausbeute	138 lm/W	Min.-Max. Einschaltdauer	10s - 5min
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur 1 ... 6	/Technische Attribute/Farbwiedergabeindex/80-89 (Klasse 1B)	Schutzklasse	I
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V	Schutzart (IP)	IP65
		Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.41 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.35 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	5,5 cm x 12 cm x 16,7 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	5,3 cm x 11,2 cm x 15,8 cm		

LIEFERUMFANG

LED Strahler JARO 1060 P mit Infrarot-Bewegungsmelder