



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LU9R
Produkt- oder Komponententyp	Profibus-Kabel

### Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys Ultra
Kabellänge	100 m

### Montage

Umgebungseigenschaften	Flammhemmend
Flammenfestigkeit	Selbstlöschend

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,5 cm
VPE 1 Breite	40 cm
VPE 1 Länge	40 cm
VPE 1 Gewicht	7,914 kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	75 cm
VPE 2 Breite	60 cm
VPE 2 Länge	80 cm
VPE 2 Gewicht	52,57 kg

### Nachhaltigkeit

RECh-Verordnung	<a href="#">RECh-Deklaration</a>
Frei von RECh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---