



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Serielle Leitungsschnittstelle
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale

Zubehör / Zielkategorie	Harmony P6
Integrierte Verbindungsart	Mini PCIe, volle Größe mit 2 Buchse SUB-D 9 RS422/RS485, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
Kompatible Produktfamilie	Harmony P6

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	28,0 cm
VPE 1 Gewicht	240,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	24 months
----------	-----------