

Produktdatenblatt

Eigenschaften

HMIYP6MPWF

P6 Slot-in Erweiterung, Wifi/Bluetooth Schnittstelle mit 2 Antennen



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp	Wireless module
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale

Zubehör / Zielkategorie	Harmony P6
Kommunikationsnetztyp	WLAN Bluetooth 4.1
Integrierte Verbindungsart	Slot-IN mit 1 Antenne mit 2 SMA-Stecker M.2 mit 1
Verschlüsselungsprotokoll	WEP 64 TKIP AES 128 AES 256 WPA2
Kompatible Produktfamilie	Harmony P6

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	28,0 cm
VPE 1 Gewicht	260,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	24 months
----------	-----------