



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Baureihe | Spacial |
| Produktspezifische Anwendung | Schwere Belastung |
| Zubehör / Teilekategorie | Montagezubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Schienen für schwere Lasten |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Nennmaße des Gehäuses | -T: 600 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|--|
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial SF |
| Montageort | Auf Gehäusestruktur |
| Montagehalterung | Rahmen unten |
| Geräteaufbau | Befestigungselemente 2 Schienen |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |
| Material | Galvanisierter Stahl |
| Befestigungsmodus | Durch Befestigungselement - Schraubentyp M6 |
| Anpassung | Verstellbar in Schritten à 25 mm |
| Max. Last | 500 kg |
| Breite | Befestigungspunkte: 550 mm Nennwert: 600 mm |
| Dicke | 3 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,0 cm |
| VPE 1 Breite | 13,0 cm |
| VPE 1 Länge | 59,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 3,146 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 100 |
| VPE 2 Höhe | 41,0 cm |
| VPE 2 Breite | 100,0 cm |
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 492,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|----------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|