



## Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Fest eingebautes, perforiertes Fach
Zubehör / Teilekategorie	Stützzubehör
Farbe	Grau (RAL 7035)

## Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Actassi VDS Actassi VDA
Material	Stahlblech
Montageort	Zwischen vorder- und rückseitigen 19"-Profilen
Befestigungsmodus	Direktbefestigung
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Anpassung	Einstellbar von -100 bis + 50 mm, in Schritten von 25 mm
Zulässige Dauerbelastung	100 kg
Abstand zwischen Mittelpunkten	658 mm
Anzahl der Rack-Einheiten	24U 42U
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse width: 600 mm depth: 1000 mm height: 1200 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 1000 mm height: 1200 mm Gehäuse width: 600 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm Gehäuse width: 800 mm depth: 1000 mm height: 2000 mm
Tiefe	Rack: 1000 mm

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	48,0 cm
VPE 1 Länge	81,0 cm
VPE 1 Gewicht	5,392 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	88,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	175,0 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------