



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Baureihe | Harmony P6 |
| Produkt- oder Komponententyp | Speichererweiterung |
| Zubehör / Teilekategorie | Adapterzubehör |
| Zubehör / Zielkategorie | Harmony P6 |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------|--|
| Integrierte Verbindungsart | Speicherstick-Steckplatz Steckerbuchse |
| Speichertyp | 4 GB SO-DIMM |
| Kompatible Produktfamilie | Harmony P6 |

Montage

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30...70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10...90 % nicht kondensierend |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 6,0 cm |
| VPE 1 Breite | 11,0 cm |
| VPE 1 Länge | 14,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 100,0 g |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|--|
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 24 months |
|----------|-----------|