



### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman CYB
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Anschlussset
Farbton	Weiß (NCS 0701-G46Y)
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Schaltkreise
Stellglied	Wippe
Bemessungsstrom	10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Befestigungsmodus	Schnappmontage
Material	PC/ABS
Länge	84 mm
Höhe	84 mm
Breite	52 mm

### Montage

Normen	SS-EN 60669-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	8,5 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	101,0 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------