



Hauptmerkmale

| | |
|--|------------------------------|
| Baureihe | Linergy |
| Produktname | HK |
| Produkt- oder Komponententyp | Steckerausgang |
| Beschreibung der Pole | 3P + N |
| Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) | 32 A |
| I ² t bei Aktivierung | 200000 A ² .s |
| Anzahl der Punkte | 2 |
| Anzahl der Kabel | 4 Kabel(n) 4 mm ² |
| Kabellänge | 0,25 m |
| Menge pro Satz | Satz à 6 |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------------|---|
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 600 V entspricht CSA 600 V entspricht UL 690 V entspricht IEC 60439-1 |
| Spitzenstrom | 25 kA |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 46 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Produktgewicht | 0,05 kg |

Montage

| | |
|-------------------------|---|
| Normen | IEC 60439 |
| Produktzertifizierungen | UL[RETURN]LR OS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 13,500 cm |
| VPE 1 Breite | 12,700 cm |
| VPE 1 Länge | 15,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 70,000 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 13,500 cm |
| VPE 2 Breite | 12,700 cm |
| VPE 2 Länge | 15,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 493,000 g |
| VPE 3 Art | S04 |
| VPE 3 Menge | 96 |
| VPE 3 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite | 40,000 cm |
| VPE 3 Länge | 60,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 8,681 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|