



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------|--|
| Baureihe | Spacial |
| Zubehör / Teilekategorie | Montagezubehör |
| Anwendung | Modulare Verteileranwendung Mehrzweck |
| Produkt- oder Komponententyp | Gehäuse |
| Kurzbezeichnung des Geräts | DL |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | - |
| Montageort | Vorderseite des Gehäuses |
| Kompatible Produktfamilie | Spacial Spacial S3X Spacial Spacial CRN |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse-Struktur 1 Neutralleiter/Erdungsband 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 1 Frontplatte 2 35 mm DIN-Schiene |
| Menge pro Satz | Satz à 1 |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Material | Stahl |
| Farbe | Frontplatte: grau (RAL 7035) |
| Oberflächenbeschaffenheit | Polyesterpulver |
| Befestigungsmodus | Durch Befestigungselement - auf der Rückseite mit Halterungen Ort |
| Anpassung | In Höhe von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene |
| Anzahl der horizontalen Reihen | 2 |
| Gesamtzahl der 18-mm-Module | 24 |
| Typ der Frontplatte | Platten mit und ohne Ausschnitte |
| Anzahl der Ausschnitte | 2 Ausschnitte |
| Höhe | 355 mm |
| Breite | 255 mm |
| Tiefe | 110 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,5 cm |
| VPE 1 Breite | 27,5 cm |
| VPE 1 Länge | 39,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,71 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |

| | |
|---------------------------------|---|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|