



Hauptmerkmale

Baureihe	PS6000
Produkt- oder Komponententyp	Serielle Leitungsschnittstelle
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale

Integrierte Verbindungsart	Mini PCIe mit 1 Stecker SUB-D 9 RS232C, Übertragungsrate: 2.400 - 115.200 Bit/s
Kompatible Produktfamilie	PS6000

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	19,0 cm
VPE 1 Länge	28,0 cm
VPE 1 Gewicht	500,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	24 months
----------	-----------